

Product data sheet

Characteristics

XSAV1401417

Induk. senz. XSAV - M30 - Sn 10 mm - 120 do 3000 c/mn - 24 do 240 V AC/DC - kab.



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije	Aplikacija
Izdelek ali sestavni del	Senzor
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave	Spremljanje rotacije
Ime senzorja	XSA
Zasnova senzorja	Cilindrični M30
Velikost	81 mm
Tip ohišja	Fiksen
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Kovinski
Material omare	Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	10 Mm
Električna povezava	Kabel
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 210 V DC 24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA	5...200 mA DC 5...350 mA AC
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529

Komplementarno

Vrsta navoja	M30 x 1,5
Detection face	Čelni
Prednji material	PPS
Območje zaznavanja	> 8 do 15 mm
Nastavljivo frekvenčno območje	120...3000 Cyc/Mn
Operativna cona	0...8 Mm
Differential travel	3 do 15% od Fr
Natančnost ponovitve	3% of Sr
Status LED	Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
Omejitev napajalne napetosti	20...264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok	1,5 MA Odprto stanje
Preklopna frekvenca	<= 800 Hz
Maksimalen padec napetosti	<5,7 V Zaprt)
Poraba toka	0...15 mA Brez obremenitve
Run-up delay at power-up	9 S Standard
Oznaka	CE
Dolžina navoja	67 Mm
Dolžina	81 Mm
Teža izdelka	0,3 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe