



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Compacto Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCD
Design	Compacto
Tipo de corpo	Fixo
Cabeça associada	ZCE05 ZCE06 ZCE02 ZCE01
Material do corpo	Zamak
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	1 NA + 1 NA
Operação dos contactos	Acção encastrável

Complementar

Componente de ligação associado	ZCDEG11 ZCDEF12 ZCDEG13 ZCDEN12
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm ²
Formato de isolamento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos banhados a prata
Abertura positiva	Com
Velocidade de actuação mínima	0,01 m/s
Designação de código de contacto	R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 V em conformidade com UL 508 300 V em conformidade com CSA C22.2 No 14 400 V (graus de poluição 3) em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV em conformidade com IEC 60664 4 kV em conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	6 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 1 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura	31 mm
Altura	65 mm
Profundidade	30 mm

Ambiente

Compatibilidade de produtos	XCKD
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	4,1 cm
Package 1 Weight	140,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,825 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------