


Product data sheet

Characteristics

ZB5FK1233

Podometna zelena glava osvetljenega izbirnega stikala 2 poz. statični



Glavno

Serijski izdelek	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glavo za svetleče izbirno stikalo
Združljivost izdelkov	Univerzalni LED
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	30,5 Mm
Tip glave	Vgrajeno podometno
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Stalni
Profil operaterja	Zelena Standardna ročica
Pozicijske informacije za operaterja	2 položaja 90°

Komplementarno

CAD celotna širina	37 Mm
CAD celotna višina	37 Mm
CAD celotna globina	46 Mm
Teža izdelka	0,03 Kg
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Koda električne sestave	M3 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED M4 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK03 v skladu s/zIEC 50102

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	LROS (Lloyds register pošiljke)[RETURN]GL[RETURN]UL naveden[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27

Embalážna enota

Embalážna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,59 Cm
Paket 1 Širina	4,57 Cm
Paket 1 Dolžina	5,59 Cm
Paket 1 Teža	0,03 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Dimensions



e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors




(1) Diameter on finished panel or support


(2) Ø30.75 mm recommended ($\text{Ø}30.5 \text{ }_0^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended ($\text{Ø}1.20 \text{ in. }_0^{+0.0196}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57


Electrical Composition Corresponding to Code M3




Electrical Composition Corresponding to Code M4



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

Single contact

Double contact

Light block

Possible location



Sequence of Contacts Fitted to 2-position Selector Switch Body

Position 315°



Push	Position	Top			
Bottom					
Location		Left	Right		
State		0	0		
Contacts	N/O		open	open	
N/C		closed	closed		

Position 45°



Push	Position	Top			
Bottom					
Location		Left	Right		
State		1	1		
Contacts	N/O		closed	closed	
N/C		open	open		