

ZCKJ115

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKJ, plug in, w/o display, 1C/O, snap action, Pg13



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCKJ
Tipo de corpo	Corpo de ligação
Compatibilidade de produtos	XCKJ
Cabeça associada	ZCKE619 ZCKE08 ZCKE62 ZCKE61 ZCKE63 ZCKE06 ZCKE21 ZCKE67 ZCKE23 ZCKE05 ZCKE64 ZCKE629 ZCKE66 ZCKE65
Material do corpo	Metal
Entrada de cabo	1 entrada roscadas para buçim Pg 13,5
Número de pólos	1
Tipo e composição dos contactos	1 A/F
Operação dos contactos	Acção encastrável
Número de passos	1 1 posição
Material de contactos	Contactos banhados a prata

Complementar

Ecrã local	Sem
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Abertura positiva	Sem
Velocidade de actuação mínima	0,01 m/min
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos 300 Vem conformidade com UL 508 para bloco de contactos
Maximum resistance across terminals	0,25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60664 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG

Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Tipo de circuito eléctrico	Módulo de luz indicadora 1 LED DC, 24 V 20...30 V) vida útil: 100000 h com polaridade inversa protecção
Largura	40 mm
Altura	77 mm
Profundidade	44 mm
Peso líquido	0,32 kg
Descrição de terminais ISO nº 1	(21-22)NC (13-14)NA

Ambiente

Índice de protecção IP	IP66
Grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C para padrão Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	326,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,259 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------