


ZCKJ4046H29

Limit switch body with spring return rotary head, Limit switches XC Standard, ZCKJ, w/o lever, fixed, 2C/O, snap, M20



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança com cabeça rotativa de retorno por mola
Nome abreviado do equipamento	ZCKJ
Tipo de corpo	Fixo
Compatibilidade de produtos	XCKJ
Material do corpo	Metal
Entrada de cabo	1 entrada roscada para buçim M20 x 1,5
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	2 A/F
Operação dos contactos	Acção encastrável
Número de passos	2 3 posições
Material de contactos	Contactos banhados a prata

Complementar

Actuação do interruptor	A partir da esquerda e da direita
Ecrã local	Sem
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Abertura positiva	Sem
Velocidade de actuação mínima	0,01 m/min
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A300 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3) em conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos 300 V em conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos 300 V em conformidade com UL 508 para bloco de contactos
Maximum resistance across terminals	0,25 mΩ em conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV em conformidade com IEC 60664 6 kV em conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura	43 mm
Altura	109 mm
Profundidade	60 mm
Peso líquido	0,465 kg
Descrição de terminais ISO nº 1	(13-14)NA (23-24)NO (11-12)NC (21-22)NC

Ambiente

Índice de protecção IP	IP66
Grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para a operação	10...120 °C para temperatura elevada
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	10...120 °C
Característica ambiental	Temperatura elevada

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	6,800 cm
Package 1 Length	12,800 cm
Package 1 Weight	480,000 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------