

ZCMD65

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCMD, 1NC+1 NO, silver, slow break



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCMD
Design	Miniatura
Tipo de corpo	Corpo de ligação
Cabeça associada	ZCE06 ZCE14 ZCE21 ZCE62 ZCE01 ZCE13 ZCE10 ZCEH2 ZCE05 ZCE11 ZCE28 ZCE63 ZCE27 ZCE64 ZCE02 ZCEH0 ZCE29 ZCEF2 ZCE65 ZCE08 ZCEG1 ZCE67 ZCE07 ZCE24 ZCE66 ZCEF0
Material do corpo	Zamak
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	1 NF + 1 NA
Operação dos contactos	Abertura lenta, ruptura antes do fecho

Complementar

Compatibilidade de produtos	XCMD
Componente de ligação associado	ZCMC25L3 ZCMC25L10 ZCMC25L1 ZCMC25L2 ZCMC25L7 ZCMC25L5
Ligação elétrica	Ligação sem ligação pré-cablada
Formato de isolamento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos banhados a ouro
Abertura positiva	Com
Velocidade de actuação mínima	6 m/min
Designação de código de contacto	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508 400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1 300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 KVem conformidade com IEC 60664 4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	6 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura	30 mm
Altura	50 mm
Profundidade	16 mm
Peso líquido	0,055 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
---	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	53 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	278 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------