



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Limit anahtarları XC Standardı
Seri adı	Standart biçim
Ürün ya da bileşen tipi	Limit anahtarı manivelası
Ürün grubu	ZCY
Ürün uyumluluğu	XCKT XCKP XCKD
İlgili başlık	ZCE01 ZCE05
Çalışma başlığının hareketi	Döner
Operatörün tipi	Makaralı manivela yaylı dönüş termoplastik (makara çapı 50 mm)
Raylar	İzsiz
Yaklaşım tipi	Yanal yaklaşım

Tamamlayıcı

Anahtar çalıştırma	30° kam aracılığıyla
Pozitif açıklık	İle

Ortam

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...70 °C
Çevresel özellik	Standart ortam

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	27,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,454 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1280
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	59,56 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------