

Product data sheet

Characteristics

31103

Ločilno stikalo INS250 - 200 A - 4 polni



Glavno

Skupina izdelkov	Compact
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Ime izdelka	Compact INS
Opis polov	4P
Tip omrežja	DC AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-22A: 200 A DC 250 V 4 poli v seriji DC-23A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-23A: 200 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	750 V AC 50/60 Hz
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	200 A pri 60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	30 KA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri 50/60 Hz 330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Stopnja onesnaženosti	3

Komplementarno

Tip krmiljenja	Neposredna sprednja vrtljiva ročica
Barva ročaja	Črna
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Letev Plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj

Največja moč	AC-23: 110 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 110 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 132 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 160 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 90 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[I _{cn}] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1,8 KA med 30 s v skladu s/z IEC 60947-3 2,2 KA med 20 s v skladu s/z IEC 60947-3 4,9 KA med 3 s v skladu s/z IEC 60947-3 8,5 KA med 1 s v skladu s/z IEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster	35 Mm
Višina	136 Mm
Širina	140 Mm
Globina	96 Mm
Teža izdelka	2,2 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	KEMA-KEUR[RETURN]CCC
IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 v skladu s/z EN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	17,000 Cm
Paket 1 Širina	14,000 Cm
Paket 1 Dolžina	15,900 Cm
Paket 1 Teža	2,000 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	9
Paket 2 Višina	30,000 Cm
Paket 2 Širina	40,000 Cm
Paket 2 Dolžina	60,000 Cm
Paket 2 Teža	22,504 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev