

Product data sheet

Characteristics

83556

PratiKa industrijski vtič - 16 A - 3P + N + E -
200 do 250 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Vtič
Kratko ime naprave	Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + N + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 250 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	9 h
Vtič, material vtičnice	Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	1...4 Mm ²
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,458 Kg
Osnovna dimenzija	106 x 130 mm
Višina	134 Mm
Širina	106 Mm
Globina	169 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/z EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	14,0 Cm
Paket 1 Širina	10,5 Cm
Paket 1 Dolžina	16,0 Cm
Paket 1 Teža	554,0 G

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------