



Hoofdkenmerken

Gamma	Pragma
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Breedte	Buiten: 426 mm Buiten: 486 mm
Hoogte	Wand: 330 mm Buiten: 360 mm
Diepte	Wand: 86 mm Buiten: 43 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Meegeleverde apparatuur	1 x identificatielabel 1 x markeerkit 1 x aansluitblok 1 x strip voor blindplaat
Type of door	Transparant

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Stap van 9 mm	26
Totaal aantal modules (18 mm)	72
Vermogensdissipatie in W	53 W
[In] nominale stroom	90 A
Railtype	DIN
Ingang kabel	Verwijderbare platen Kabel of buis Kabel of buis
Aantal klemmenblokken	1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	2 x 25 mm ² voor aarding 24 x 6 mm ² voor aarding
Materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
Kleur	Deur: gerookt Behuizing: wit Voorkant: wit (RAL 9016)

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterdeel: 850 °C conform IEC 60695-2-11 Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 met deur
IK-beschermingsgraad	IK09 met deur
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 61439-3 IEC 60695-2-11 IEC 61439-1
Kwaliteitslabels	CEBEC

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist