

Product data sheet

Characteristics

A9C21144

Acti9 - iCT kontaktor, 40A 4NO 24V 50Hz MO



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti9 iCT
Izdelek ali sestavni del	Kontaktor
Kratko ime naprave	ICT
Aplikacija naprave	Motor-ogrevanje-osvetljava
Poles	4P
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Konfiguracija kontaktov	4 NO
Tip omrežja	AC
Tip krmiljenja	Daljinsko in ročno krmiljenje
[Uc] Krmilna napetost	24 V AC 50 Hz

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	400 V AC 50 Hz
Največja moč	2,1 W 400 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Tip krmilnega signala	Vzdrževani
Preklopna frekvenca	100 preklopnih operacij/dan
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Poraba energije pri zadrževanju v VA	6,5 VA
Vklopna moč v VA	53 VA
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastr	6
Višina	85 Mm
Širina	54 Mm
Globina	73,5 Mm
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciklov IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciklov IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezave - terminali	Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5 mm² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1,5...2,5 mm² Togo Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 6...16 mm² Prilagodljiv Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 6...25 mm² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 2 1,5...2,5 mm² Prilagodljiv
Zatezni moment	Krmilno vezje: 0,8 N.m Močnostni tokokrog: 3,5 N.m

Združljivost izdelkov	IATet IACTc IACTp IACTs
Kompatibilnostna koda	ICT
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska

Okolje

Standardi	IEC/EN 61095
Stopnja hrupa	30 DB
Desipacija toplote	2,1 W
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP40 (Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti	2
Tropikalizacija	2 v skladu s/zEN 60947-4-1 2 v skladu s/zEN 61095 2 v skladu s/zIEC 1095
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,800 Cm
Paket 1 Širina	11,000 Cm
Paket 1 Dolžina	12,100 Cm
Paket 1 Teža	364,000 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	11,500 Cm
Paket 2 Širina	12,500 Cm
Paket 2 Dolžina	25,000 Cm
Paket 2 Teža	1,535 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	24
Paket 3 Višina	30,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	9,629 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------