

Product data sheet

Characteristics

A9C33811

Acti9 - iTL imp. rele - 1P - 1 NO - 16 A - 230 do 240 V AC 50/60 Hz-



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti9 iTL
Izdelek ali sestavni del	Impulzni rele
Kratko ime naprave	ITLc
Aplikacija naprave	Centraliziran nadzor
Poles	1P
Konfiguracija kontaktov	1 NO
[In] Nazivni tok	16 A
Tip omrežja	AC
[Uc] Krmilna napetost	230 do 240 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Dekonekcija tuljave Daljinsko in ročno krmiljenje
Tip krmilnega signala	Impulz
Preklopna frekvenca	100 preklopnih opearcij/dan 5 preklopnih operacij/min
Trajanje impulza	50 ms do 1 s
Tip daljinskega upravljanja	Tipka
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	2
Višina	84 Mm
Širina	18 Mm
Globina	60 Mm
Električna vzdržljivost	AC-21: 200000 ciklov AC-22: 100000 ciklov
Povezave - terminali	Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5...4 mm ² Togo Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5...4 mm ² Togo S kabelskim koncem Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1...4 mm ² Prilagodljiv Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1...4 mm ² Prilagodljivo s kapico Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Togo Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Togo S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Prilagodljiv Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5...4 mm ² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	11 Mm
Zatezni moment	1 N.M
Združljivost serije/obsega	Acti 9 IATL4 Acti 9 IATLs Acti 9 IATLz Acti 9 IETL iTL 16 Acti 9 IATLc+c Acti 9 IATL24

Okolje

Standardi	EN 669-2-2 EN 669-1
Certifikati izdelkov	GOST[RETURN]CCC
Oznake kakovosti	VDE NF KEMA CEBEC IMQ
Stopnja hrupa	60 DB
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/z IEC 60529 (Ob odprtju) IP40 v skladu s/z IEC 60529 (V omari)
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,5 Cm
Paket 1 Širina	1,7 Cm
Paket 1 Dolžina	8,5 Cm
Paket 1 Teža	114 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	8 Cm
Paket 2 Širina	9,5 Cm
Paket 2 Dolžina	22,5 Cm
Paket 2 Teža	1,411 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	144
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	17,733 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------