

Product data sheet

Characteristics

EZC100N3030

Odklopnik Easypact EZC100N - TMD - 30 A - 3
polni 3d





Glavno

Serijska izdelka	EasyPact
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Kratko ime naprave	Easypact EZC100N
Ime odklopnika	Easypact EZC100N
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
Opis zaščitnega pola	3t
Tip omrežja	DC AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[In] Nazivni tok	30 A pri 40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV v skladu s/z IEC 60947-2
[Ue] Nazivna operativna napetost	550 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 250 V DC v skladu s/z IEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti	N
Izklopna zmogljivost	10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 15 kA Icu pri 400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 18 kA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 25 kA Icu pri 110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 25 kA Icu pri 220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 5 kA Icu pri 125 V DC 1P v skladu s/z IEC 60947-2 5 kA Icu pri 250 V DC 2P v skladu s/z IEC 60947-2 5 kA Icu pri 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 9 kA pri 380 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 12,5 kA pri 110/130 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 12,5 kA pri 220/230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 2,5 kA pri 125 V DC v skladu s/z IEC 60947-2 2,5 kA pri 250 V DC v skladu s/z IEC 60947-2 2,5 kA pri 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 7,5 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
Ime zaščitne enote	TM-D
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Nazivna izklopna enota	30 A pri 50 °C
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo Zaščita kratkega stika
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60664-1 3 v skladu s/z IEC 947-1

Komplementarno

Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj

Mehanska vzdržljivost	13000 Ciklov
Električna vzdržljivost	Kategorija A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Priključni raster	25 Mm
Lokalno signaliziranje	Pozitivna kontaktna indikacija
Nastavitev nevtralne zaščite	Brez zaščite
Zemljostična zaščita	Brez
Višina	130 Mm
Širina	75 Mm
Globina	60 Mm

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-1 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048,2
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,5 Cm
Paket 1 Širina	8,5 Cm
Paket 1 Dolžina	14 Cm
Paket 1 Teža	767 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	15 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	9,659 Kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	384
Paket 3 Višina	75 Cm
Paket 3 Širina	80 Cm
Paket 3 Dolžina	120 Cm
Paket 3 Teža	321 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------