



Hoofdkenmerken

Gamma van producten	Unica
Naam afwerking	Unica (standaard esthetiek)
Type product of component	Schakelaar
Presentatie product	Mechanisme
Technologietype	Elektromechanisch
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Aantal tuimelschakelaars	1
Apparaattoepassing	Lichtregeling
Meegeleverde apparatuur	Interne stroomaansluiting
Kleurtint	Ivoor

Complementaire kenmerken

Nominale stroom	10 AX
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische levensduur	10000 cycli
Isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
Openingsafstand	> 3 mm
Actuator	Tuimelaar
Aantal modules	2 modules
Aansluitingen - klemmen	Steekklemmen
Sectie kabel	0...2,5 Mm² stijve kabel 0...2,5 mm² flexibel kabel
Materiaal	ASA + PC: kap van het mechanisme
Bevestigingsmodus	Clip-in
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Diepte	34 mm
Inbouwdiepte	22 mm
Nettogewicht	0,0229 kg
Omgevingstemperatuur bij werking	25...35 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	0...50 °C
Normen	LS richtlijn EN 60669-1 EMC-richtlijn

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK01
Omgevingskenmerken	Olie Alcohol Benzine Ruitenreiniger vloeistof UV-bestendig Bleekmiddel Aceton Vloeibare zeep

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	320,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,228 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------