



### Principales

Gamme	Unica
Application de l'appareil	Montage
Type de produit ou de composant	Plaque
Nom de la finition	Unica Plus
Nombre d'emplacements	2 emplacements verticale
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur du cadre du cache	Ivoire
Couleur du jonc	Ivoire

### Complémentaires

Matière	ASA + PC: cadredécoratif ASA + PC: partie intermédiaire ASA + PC: plaque
Normes	EN 60669-1
Hauteur	161 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	14 mm
Entr'axe	71 mm
Poids du produit	0,035 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Pétrole Savon liquide Liquide de nettoyage pour hublot Décolorant Alcool Résistant aux UV Huile Acétone

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm
Poids de l'emballage 1	35 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm

Poids de l'emballage 2	233 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,108 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------