



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Type product of component	Combinatierail
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L + N
Lengte in modules van 18 mm	57

Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	14 ways N + 3 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P + N 1 x 4P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Vork
Afstand tussen weg	72 mm
Markering	N L1 L2 L3
Isolatie	Geïsoleerd
Presentatie product	Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
Montagezone	Basis op biconnect
Stap van 9 mm	114
Breedte	1000 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 RESI9 MCB Resi9 RESI9 RCBO Resi9 RESI9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Omgeving

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Productcertificaten	CE
Vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform IEC 60695-2-1
Vervuilinggraad	3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	100 cm

Package 1 Weight	518 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	106,5 cm
Package 2 Length	9 cm
Package 2 Weight	2,77 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	43 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	117 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------