



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Contactblok
Naam component	XENG
Type elektrische kring	Stuurkring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACA9...Kop XACA
Type en samenstelling contact	1 NC + 2 NO
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Vertraagd afvallend Simultaan

Complementaire kenmerken

Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² zonder kabelhuls Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² met kabelhuls
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Bedrijfskracht	18 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksn snelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksn snelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksn snelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(21-22)NC (13-14)NO (33-34)NO
Nettogewicht	0,04 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,407 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------