


Product data sheet

Characteristics

VW3A5502

Filter za sofazne signale za zmanjšanje toka
ležaja - 219,6 μ H



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Izhodni filter
Zdržljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Vrednost induktivnosti	219,6 MH
Zdržljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 0,75...11 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, 0,75...11 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 0,75...11 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, 0,75...11 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 0,75...5,5 kW, 200 do 240 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 0,75...5,5 kW, 200 do 240 V

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	150 M (Kabel z opletom) motor:5,5...11 kW 380 do 480 V, z1filter 300 M (Nezaščiten kabel) motor:0,75...11 kW 380 do 480 V, z1filter 300 M (Kabel z opletom) motor:0,75...4 kW 380 do 480 V, z1filter 500 M (Nezaščiten kabel) motor:5,5...11 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5502 500 M (Kabel z opletom) motor:5,5...11 kW 380 do 480 V, z2filter 1000 M (Nezaščiten kabel) motor:0,75...5,5 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5502 1000 M (Nezaščiten kabel) motor:7,5...11 kW 380 do 480 V, z2filter 150 M (Kabel z opletom) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z1filter 300 M (Nezaščiten kabel) motor:0,75...5,5 kW 200 do 240 V, z1filter 300 M (Kabel z opletom) motor:0,75...4 kW 200 do 240 V, z1filter 500 M (Nezaščiten kabel) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5501 500 M (Kabel z opletom) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z2filter 1000 M (Nezaščiten kabel) motor:0,75...4 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5502 1000 M (Nezaščiten kabel) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z2filter
Saturacijski tok	1,1 A
Notranji premer	37,1 Mm za3-fazni kabel Znotraj 37,1 Mm zaPE kabel Zunaj
Razred električne izolacije	Razred I
Mehanska robustnost	Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3 Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Preklopna frekvenca	$\leq$ 10 kHz
Maksimalna izhodna frekvenca	100 Hz
Višina	163,8 Mm
Širina	66 Mm
Globina	66 Mm
Teža izdelka	0,66 Kg

Okolje

Relativna vlažnost	5...95 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-15...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C


Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,000 Cm
Paket 1 Širina	22,000 Cm
Paket 1 Dolžina	11,200 Cm
Paket 1 Teža	820,000 G
Embalažna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	75
Paket 2 Višina	75,000 Cm
Paket 2 Širina	60,000 Cm
Paket 2 Dolžina	80,000 Cm
Paket 2 Teža	72,040 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Dimensions




Dimensions in mm

A	B	A1	B1	Ø1	C	D
163.8	66	148.8	50	4.5	66	37.1

Dimensions in in.


A	B	A1	B1	Ø1	C	D
6.4	2.6	5.9	2.0	0.18	2.6	1.5

Mounting Recommendations



Recommended Schema


Connection at the Output Terminals of the Drive



A1 : Drive

A3 : Common mode filter

Connection at the Output Terminals of the dv/dt Filter or Sinus Filter



A1 : Drive

A2 : dv/dt or sinus filter

A3 : Common mode filter