

Product data sheet

Characteristics

XACD24P3241

Viseča postaja XAC-D - 1 vzvod rocker, 1 izklop v sili



Glavno

Serijska številka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACD

Komplementarno

Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Polipropilen
Tip krmiljenja	Intuitiven
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Tip omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje	Krmiljenje 2-hitrostnega dviznega motorja
Tip motornega zagona	Povratni
Sestava krmilne postaje	1 2-smerna tipka + 1 izklop v sili
Tip krmilne tipke	Tipka za zaustavitev v sili Ø 30 mm 3 NC Prožilna aktivnost Prvi smerni gumb 1 NO (zavora) 2-polno Dvižno, hitro-počasi Druga smerna tipka 1 NO (zavora) 2-polno Nižje, hitro-počasi
Združljivost izdelkov	XEDS3241 Za reverzno obratovanje XENT1991 Za zaustavitev v sili
Mehansko zapiranje	Z mehansko zaporo
Barva krmilne postaje	Rumena
Priključki - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Standardi	EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 7...18 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	10 A XENT 16 A XEDS

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/IEC 60947-1 Kontakt za zaustavitev v sili: 400 V (stopnja onesnaženosti3)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1 4 KV Kontakt za zaustavitev v sili
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Operativna sila	31 N
Kratkostična zaščita	6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W	2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A 3000 W AC-23B 400 V
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 1000000 Ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1	(9-10)P (1-2)P (R1-R2)RP (R3-R4)RP (13-14)NO (5-6)P (15-16)NO (11-12)P (3-4)P (7-8)P
Opis priključka ISO št. 2	(11-12)NC (21-22)NC (31-32)NC
Oznaka priključka	(11-12)NC (13-14)NO
Teža izdelka	0,42 Kg


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions



(1) With trigger action latching Ø 30 mm / 1.18 in. Emergency stop.

(2) Internal Ø