

Product data sheet

Characteristics

XAPM1202H29

Prazna lita krmilna postaja - XAPM - Ø 22 -
cinkova zlitina - 2 odprtini



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del	Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XAPM
Destinacija izdelka	Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka	80 x 80 mm
Uporabna globina	49 Mm
Število izrezov	2 izreza
Barva osnove omare	Modra
Barva pokrova	Modra
Material	Cinkova zlitina
Kabelska uvednica	1 luknja s čepom za kabelsko uvednico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:20 mm 1 luknja brez čepa za kabelsko uvednico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:20 mm
Montaža naprave	Podometna
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529 IP69 v skladu s/zNF C 20-010 IP69K

Komplementarno

Število navpičnih vrstic	2
Teža izdelka	0,45 Kg

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I v skladu s/zIEC 60536 Razred I v skladu s/zNF C 20-030

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,4 Cm
Paket 1 Širina	8,6 Cm
Paket 1 Dolžina	9,4 Cm
Paket 1 Teža	531 G

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions and Fixing

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.



- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
 P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	51.5	2.01	50	1.97	65	2.56	49	1.93