

Product data sheet

Characteristics

XB4BS8444

Rdeč izk. v sili Ø 40, izklop Ø 22 sprostitvev na zasuk, 2 NC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Tipka za zaustavitev v sili Tipka za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave	XB4
Material roba	Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja	Zamak
Montažni premer	22,5 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Sprožilec in mehansko zaklepanje
Tip glave	Standard
Ponastavitev	Sprostitev na zasuk
Profil operaterja	Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Premik kontakta	Počasen izklop
Priključki - terminali	Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1 Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1

Komplementarno

Višina	47 Mm
Širina	40 Mm
Globina	82 Mm
Opis priključka ISO št. 1	(21-22)NC
Teža izdelka	0,13 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa pri 55 °C, razdalja : 0,1 m
Uporaba kontaktov	Standardni kontakti
Pozitivna odprtina	Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel	1,5 Mm (NC spreminjanje električnega stanja) 4,3 Mm (Skupna pot)
Mehanska vzdržljivost	300000 Ciklov
Zatezni moment	0,8...1,2 N.M v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka	Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov	Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/zIEC 60947-1

[le] nazivni obratovalni tok	3 A pri 240 V, AC-15, A600 v skladu s/z IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 v skladu s/z IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 v skladu s/z IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 v skladu s/z IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 v skladu s/z IEC 60947-5-1 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 v skladu s/z IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov, AC-15, 2 A pri 230 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15, 3 A pri 120 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15, 4 A pri 24 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13, 0,2 A pri 110 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13, 0,5 A pri 24 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost	$\Lambda < 10 \exp(-6)$ pri 5 V in 1 mA V čistem okolju v skladu s/z IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10 \exp(-8)$ pri 17 V in 5 mA V čistem okolju v skladu s/z IEC 60947-5-4
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred I v skladu s/z IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/z IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK06 v skladu s/z IEC 50102
Standardi	JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 ISO 13850 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	LROS (Lloyds register pošiljke) [RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]UL naveden
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/z IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn (trajanje = 18 ms) za Pospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/z IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za Pospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/z IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,700 Cm
Paket 1 Širina	5,500 Cm
Paket 1 Dolžina	9,400 Cm
Paket 1 Teža	133,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	80
Paket 2 Višina	30,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	11,113 Kg
Embalažna enota Paketa 3	P06

Število enot v Paketu 3	640
Paket 3 Višina	75,000 Cm
Paket 3 Širina	60,000 Cm
Paket 3 Dolžina	80,000 Cm
Paket 3 Teža	99,964 Kg


Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija



Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	