

Product data sheet

Characteristics

XB5AV35

Oran. kompletna signalna svetilka Ø 22 gladka leča s sijalko BA9S 110 do 120 V



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Signalna svetilka
Kratko ime naprave	XB5
Materiala roba	Temno siva plastika
Materiala pritrditvenega okvirja	Plastika
Tip glave	Standard
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Oranžna
Dodatne informacije za operaterja	Z navadno lečo
Izvor svetlobe	Žareče
Grlo žarnice	BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka	Preko integriranega transformatorja 1,2 VA 6 V
Barva vira svetlobe	Oranžna
[Us] Nazivna napajalna napetost	110 do 120 V AC pri 50/60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost	110 do 120 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Višina	42 Mm
Širina	30 Mm
Globina	55 Mm
Opis priključka ISO št. 1	(X1-X2)PL
Teža izdelka	0,109 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa pri 55 °C, razdalja : 0,1 m
Priključki - terminali	Vijačni priključki, ≤ 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/z IEC 60947-1 Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/z IEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V (stopnja onesnaženosti 3) v skladu s/z IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/z IEC 60947-1
Tip signalizacije	Stalno
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...55 °C
Razred električnega udara	Razred II v skladu s/z IEC 60536
Prenapetostna kategorija	Razred II v skladu s/z IEC 60536

IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529 IP67 v skladu s/zIEC 60529 IP69 v skladu s/zIEC 60529 IP69K v skladu s/zISO 20653
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	UL naveden[RETURN]CSA
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 12...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	12,8 Cm
Paket 1 Širina	3,4 Cm
Paket 1 Dolžina	4,8 Cm
Paket 1 Teža	109,0 G


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions



e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


a: 43 mm / 1.69 in.

b: 30 mm / 1.18 in.

c: 41.5 mm / 1.63 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88\text{ in.}_0^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88\text{ in.}_0^{+0.016}$)