


Fiche produit

Caractéristiques

03312

Plastron pour INF32-40 3P vertical



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Fupact : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF40 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: platine de montage support: INF32 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: INF40 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,66 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 600 mm Prisma G coffret Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 600 mm Prisma G armoire Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 600 mm Prisma G coffret Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Poids de l'emballage 1	660 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------