



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	Fupact : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF32 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation Fupact : fixe INF40 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF40 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description des pôles	4 x3P: fixe INF32 vertical installation 1 x3P: fixe INF32 horizontal installation 1 x4P: fixe INF32 horizontal installation 3 x4P: fixe INF32 vertical installation 4 x3P: fixe INF40 vertical installation 3 x4P: fixe INF40 vertical installation 1 x3P: fixe INF40 horizontal installation 1 x4P: fixe INF40 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : INF32, direct dans 650 mm largecellule 3 module(s) : INF40, direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	590 mm
Hauteur	150 mm
Poids du produit	2,14 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF32 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 3 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 4 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF40 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 3 direct 3 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	57,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,140 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	22,020 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	88,080 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------