


Fiche produit

Caractéristiques

08497

Plaque passe-câbles 2 parties IP30 L650+150 P400



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gamme de produit | Prisma P |
| Gamme | Prisma |
| Compatibilité de gamme | Prisma Prisma P unité fonctionnelle |
| Type de produit ou équipement | Plaque presse-étoupe |
| Accessoires associés | Enveloppe IP31 |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | Armoire + gaine - largeur 650 + 150 mm |
| Type de plaque passe-câbles | Plaque presse-étoupe en deux parties |
| Matière | Feuille d'acier traité |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Poids du produit | 3,92 kg |
| Finition de la surface | Lisse Mat |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP31 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 21,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 72,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,950 kg |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 16,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 53,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 82,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 20,500 kg |
| Type d'emballage 3 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 3 | 81,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 82,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 176,000 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|