

Product data sheet

Characteristics

XD2PA24

Kompletna krmilna palica - Ø 22 - 4 smeri - 1 NO na smer



Glavno

Serija izdelka	Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del	Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave	XD2
Montažni premer	22 Mm
Material roba	Kromirana kovina

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zUL 508 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/zIEC 60947-1
Pozicijske informacije za operaterja	Vsi položaji
Zareza na smer	1
Smerne informacije za operaterja	4 smeri
Tip kontakta in sestava	1 NO zaS časovnim zamikom
Kratkostična zaščita	10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula IEC 60947-5-1
Priključki - terminali	Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,5 mm ² Z ali brez konca kabla Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode	A600-Q600
Prenapetostna kategorija	Razred I v skladu s/zIEC 61140
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Središče za pritrditev	85 x 85 mm
Povratak	Do 0 položaja
Višina	146 Mm
Globina	40 Mm
Teža izdelka	0,145 Kg
[Ie] nazivni obratovalni tok	0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1 3 A pri240 V, AC-15, A300

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register pošiljke)
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 40...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,1 Cm
Paket 1 Širina	4,2 Cm
Paket 1 Dolžina	14,8 Cm
Paket 1 Teža	158,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	60
Paket 2 Višina	15,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	9,79 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.