

Product data sheet

Characteristics

XVC1M2K

100-mm sign. semafor., vpet v RO bazo, 100 do 240 V AC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVC1
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje	Brez
Montažni premer	100 Mm
Ime komponente	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno ali utripajoče Rdeča LED Stalno ali utripajoče Oranžna
[Us] Nazivna napajalna napetost	100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga	AC

Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka	Na podnožju
Presek kabla	0,33 Mm ² 0,83 Mm ²
Presek AWG	AWG 18 AWG 22
Dolžina kabla	500 Mm
Oznaka	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Poraba toka	120 mA
Utripajoča frekvenca	0,7...3 Hz
Teža izdelka	1,2 Kg
Višina	294 Mm

Okolje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Razred električnega udara	Razred I v skladu s/z IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP54 v skladu s/z IEC 60529

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	18,0 Cm
Paket 1 Širina	18,0 Cm
Paket 1 Dolžina	43,0 Cm
Paket 1 Teža	1,68 Kg

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

