

Fiche produit

Caractéristiques

82412

PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 3P - 20-25 V CA - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche banane femelle
Nom de l'appareil	prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	20...25 V 40...50 V
Fréquence du réseau	401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	11 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel Ressorts : acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,201 kg
Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	172 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Vert

Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	190 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------