

# Fiche produit

## Caractéristiques

# A9PA2602

Acti9 iDT40 XA - Disjoncteur modulaire - auto -  
1P+N - 2A - Courbe C - 4500A/6kA



## Principales

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Acti9                                                                                                                |
| Nom du produit                | Acti9 iDT40 XA                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature                                                                                                |
| Nom de l'appareil             | iDT40T XA                                                                                                            |
| Application                   | Distribution                                                                                                         |
| Description des pôles         | 1P + N                                                                                                               |
| Nombre de pôles protégés      | 1                                                                                                                    |
| Position du pôle neutre       | Gauche                                                                                                               |
| [In] courant assigné d'emploi | 2 A                                                                                                                  |
| Type de réseau                | CA                                                                                                                   |
| Type de déclencheur           | Thermique-magnétique                                                                                                 |
| Courbe de déclenchement       | C                                                                                                                    |
| Pouvoir de coupure            | 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1<br>6 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement     | Oui se conformer à EN/CEI 60947-2                                                                                    |
| Labels qualité                | NF                                                                                                                   |

## Complémentaires

|                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                         | 50 Hz                                                                                                                             |
| [Ue] tension assignée d'emploi              | 230 V CA 50 Hz                                                                                                                    |
| Limite de déclenchement magnétique          | 5,, 10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1<br>8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2                                        |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1<br>4,5 kA 75 % Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Classe de limitation                        | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1                                                                                                   |
| [Ui] tension assignée d'isolement           | 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2                                                                                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs  | 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2                                                                                                |
| Coupure pleinement apparente                | Oui                                                                                                                               |
| Type de commande                            | Par maneton                                                                                                                       |
| Indication de tension                       | Indication ON/OFF<br>Signalisation de déclenchement                                                                               |
| Mode d'installation                         | Encliquetable                                                                                                                     |
| Support de montage                          | Rail DIN                                                                                                                          |
| Pas de 9 mm                                 | 2                                                                                                                                 |
| Hauteur                                     | 85 mm                                                                                                                             |
| Largeur                                     | 18 mm                                                                                                                             |
| Profondeur                                  | 74 mm                                                                                                                             |
| Poids du produit                            | 110 g                                                                                                                             |
| Couleur                                     | Blanc                                                                                                                             |

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurance mécanique           | 20000 cycle                                                                                                                                                    |
| Durée de vie électrique       | 20000 cycle                                                                                                                                                    |
| Verrouillages optionnels      | Dispositif de cadenassage                                                                                                                                      |
| Raccordement amont            | Automatique                                                                                                                                                    |
| Position de verrouillage      | Sans vis                                                                                                                                                       |
| Mode de raccordement          | Bornes à vis peigne tête de groupe<br>Bornes à vis bas1...4 mm² souple<br>Bornes à vis bas1...2,5 mm² flexible avec embout<br>Bornes à vis bas1...4 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for bas connection                                                                                                                                       |
| Couple de serrage             | 2 N.m bas                                                                                                                                                      |
| Protection différentielle     | Bloc séparé                                                                                                                                                    |

## Environnement

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                              | EN/CEI 60898-1<br>EN/CEI 60947-2                                                 |
| Certifications du produit                           | CE                                                                               |
| Degré de protection IP                              | IP20 conforming to CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| Degré de pollution                                  | 3 se conformer à EN/CEI 60947-2                                                  |
| Humidité relative                                   | 95 % à 55 °C                                                                     |
| Altitude de fonctionnement                          | 2000 m                                                                           |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25...70 °C                                                                      |
| Température ambiante de stockage                    | -40...85 °C                                                                      |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,8 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,0 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 105,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 1,316 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 132       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 14,912 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                              |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEEE                          | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes          | Produit sans halogènes                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie contractuelle</b> |                                                                                                                                                                                            |
| Garantie                      | 18 mois                                                                                                                                                                                    |