

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLAZ1553G

slobod. poliesterski orman PLAZ sa podnožjem
otvoreno dno VŠD1500x500x320 IP54



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLA
Enclosure type	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Version	PLAZ
Nominal height	1500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	320 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata 1 postolje

Dopunske informacije

Tip kućišta	Zatvoren gornji deo, otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Ravna prednji deo
Broj vrata	1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Dno
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	Veritas
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna)
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	156,5 cm
Package 1 Width	53,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	31,713 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	171 cm
Package 2 Weight	177 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja