

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NU321318

### Dvostruki naizmen. prekidač 10A 2m beli



#### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product             | New Unica               |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam               |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička        |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni naizmjenični |
| Broj prekidača               | 2                       |
| Primena uređaja              | Kontrola svetlosti      |
| Nijansa boje                 | Bela (RAL 9003)         |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama    |

#### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                                      | 10 AX                                                                                                                                                                 |
| [ue] nazivni napon                                  | 250 V                                                                                                                                                                 |
| Tip mreže                                           | AC                                                                                                                                                                    |
| Mrežna frekvencija                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| Električna trajnost                                 | 20000 ciklusa, cos phi = 0,6                                                                                                                                          |
| Otpornost izolacije                                 | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                                                    |
| Dielektrična snaga                                  | 2000 V                                                                                                                                                                |
| Minimalna moć isključenja opterećenja               | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                         |
| Udaljenost otvaranja                                | > 3 mm                                                                                                                                                                |
| Izvršni organ                                       | Preklopni prekidač                                                                                                                                                    |
| Broj modula                                         | 2 modula                                                                                                                                                              |
| Povezivanje - priključci                            | Priključci bez zavrtneja                                                                                                                                              |
| Poprečni presek kabl                                | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl                                                                                        |
| Materijal                                           | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište<br>CuZn37: priključci<br>PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button |
| Označavanje                                         | Bez oznake                                                                                                                                                            |
| Završna obrada                                      | Sjajno                                                                                                                                                                |
| Specific treatment - integrated within the material | Neobrađeno                                                                                                                                                            |
| Način pričvršćivanja                                | Utično                                                                                                                                                                |
| Širina                                              | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Visina                                              | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                              | 34,25 mm                                                                                                                                                              |
| Dubina za ugradnju                                  | 21,15 mm                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                                      | 0,0315 kg                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja                  | -5...40 °C                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje                 | -5...50 °C                                                                                                                                                            |
| Standardi                                           | IEC 60669-1<br>LV direktiva                                                                                                                                           |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda         | CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP4X                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK04                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Ulje<br>UV otpornost<br>Aceton<br>Tečni sapun<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Benzin<br>Alkohol<br>Izbeljivač |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,5 cm  |
| Package 1 Width              | 4,5 cm  |
| Package 1 Length             | 4,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 35 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 8,2 cm  |
| Package 2 Width              | 17,7 cm |
| Package 2 Length             | 18,5 cm |
| Package 2 Weight             | 404 g   |
| Unit Type of Package 3       | S03     |
| Number of Units in Package 3 | 80      |
| Package 3 Height             | 30 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 3,67 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |