

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# WDE000503

Cedar Plus - 1 utičnica sa uzem.+dvopolni  
prekidač- 16A(X), lokat. lampica, bela



### Osnovne informacije

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Range name                   | Cedar Plus         |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica           |
| Delivery form                | Kompletan proizvod |
| Signalna lampica             | Lokatorska lampica |
| Cover plate color            | Bela               |

### Dopunske informacije

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Opis standarda utičnice    | Uzemljenje sa strane                       |
| Broj utičnica              | 1                                          |
| Funkcija prekidača         | Dvopolni prekidač                          |
| Installation               | Nadgradno                                  |
| Opseg snage                | 3680 W                                     |
| Nazivna struja             | 16 AX pri 250 V AC                         |
| Kind of terminals          | Vijčani priključci i vijčani PE priključak |
| Terminal capacity          | 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Wire structure             | Fleksibilni<br>Kruti                       |
| Dužina ogoljenog dela žice | 11 mm                                      |
| Material of visible parts  | PA6 FR850                                  |
| Završna obrada             | Sjajno                                     |
| Masa proizvoda             | 0,201 kg                                   |
| Visina                     | 79 mm                                      |
| Širina                     | 132 mm                                     |
| Dubina                     | 54 mm                                      |

### Okruženje

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Sertifikacija proizvoda | KEMA |
| Ip stepen zaštite       | IP44 |

### Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,400 cm  |
| Package 1 Width              | 7,900 cm  |
| Package 1 Length             | 13,200 cm |
| Package 1 Weight             | 201,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 18,500 cm |
| Package 2 Width              | 9,000 cm  |
| Package 2 Length             | 27,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,135 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 30        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 7,341 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|