


Fiche produit

Caractéristiques

PCSPCTFC1000058

AccuSine+ transformateur de courant ouvrant -
10000A/5A - Ø interne 203mm



Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Type de transformateur de courant	Noyau fendu
Forme	Rond
Courant secondaire	5 A

Complémentaires

Rapport transformateur de courant	10000/5
Raccordement électrique	Câble volant: 3,65 m720 V
Impédance d'entrée	1,8 Ohm
Courant nominal (In)	10000 A
Facteur thermique	1,25 à 30 °C 1 à 55 °C
Fréquence du réseau	50...400 Hz
Précision de mesure	1 %
Classe de précision	Classe 1
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 µs)
Profondeur	38,1 mm extérieur:
Diamètre	203,2 Mm intérieur: 266,7 mm externe:
Poids du produit	2,5 kg

Environnement

Normes	CEI 60044-1
Certifications du produit	CE[RETURN]cURus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-45...55 °C
Température ambiante de stockage	-45...200 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	45,8 cm
Longueur de l'emballage 1	45,8 cm
Poids de l'emballage 1	2,495 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------