

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VDIG118241B60

Actassi - panneau 19p évolution 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One FTP Cat 6



### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de distribution coulissant équipé
Présentation du produit	Chargé
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 4 porte-étiquettes 24 connecteurs RJ45 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

### Complémentaires

Variante	Évolution
Nombre de ports	24 STP
Catégorie de réseau de communication	6
Type de plaque	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type de connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids du produit	2,9 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 ISO/CEI 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,8 cm
Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,009 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	18,831 kg
Hauteur de l'emballage 3	45 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------