

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XB6ECW5B2P

Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - Ø16mm - à imp. affleurant - 2OF - 24V - jaune



### Principales

Gamme de produit	Harmony XB6E
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir monolithique lumineux
Nom de l'appareil	XB6E
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Vente par quantité indivisible	5
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Carré
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Jaune affleurant
Description des contacts	2 "O/F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Mode de raccordement	Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 19 Prise de connexion rapide
Matière des contacts	Argent à dorure superficielle
Source lumineuse	DEL integral
[Us] tension d'alimentation	24 V CC polarisé

### Complémentaires

Poids du produit	0,006 kg
Position de montage	Toutes positions
Marquage	CE
Endurance mécanique	1000000 cycle
Résistance de contact	50 mOhm à 1/6 V
Protection contre les courts-circuits	2 A cartouche fusible type gG
[Ith] courant thermique conventionnel	3 A (prise de connexion rapide) 5 A
[Ie] courant assigné d'emploi	1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 1 A à 240 V, AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 1 A à 24 V, DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1 0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique	100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Type de signalisation	Fixe
Consommation électrique	10 mA
Durée de vie	30000 H

## Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 CEI 60947-5-1 UL 508 CEI 60947-1
Certifications du produit	CCC[RETURN]cURus
Tenue aux vibrations	1 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	20,0 cm
Poids de l'emballage 1	12,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	2,8 cm
Largeur de l'emballage 2	7,3 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	52,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	866,0 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------