

Fiche produit

Caractéristiques

XPSECPE3930C

Preventa - Module securite extension , 230vac, conta



Principales

Gamme de produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type de produit ou équipement	Module de sécurité Preventa
Nom du module sécurité	XPSECPE
Utilisation module sécurité	Augmentation du nombre de contacts de sécurité
Fonction du module	Augmentation du nombre de contacts de sécurité
Niveau de sécurité	Jusqu'à PL e/catégorie 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1 Jusqu'à SILCL 3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/CEI 62061
Données de fiabilité	MTTFd > 100 années se conformer à EN/ISO 13849-1 DC = 0...99 % se conformer à EN/ISO 13849-1 PFHd = 2,47E-8 1/h se conformer à EN/CEI 62061
Type de sortie	Relais, 8"F" circuit(s), sans volt
[Us] tension d'alimentation	115...230 V CA - 15...10 %
Nombre de circuits supplémentaires	2 "O" + 1 sortie statique

Complémentaires

Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Puissance consommée en VA maximale	6 VA
Type de protection en entrée	Interne, électronique
Pouvoir de coupure	360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais 3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
Pouvoir de coupure	3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais 20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
Courant thermique de sortie	6 A par relais pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel	24 A pour sortie relais
Calibre du fusible à associer	6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
Courant minimum de sortie	10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum	5 V pour sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées	10 ms
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
Signalisation locale	3 LEDs

Mode de raccordement	Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² rigide sans embout Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² souple sans embout Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² souple avec embout de câble, sans lunette Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm ² souple avec embout de câble, avec lunette Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm ² rigide sans embout Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm ² souple sans embout Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² souple avec embout de câble, sans lunette Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² souple avec embout de câble, avec double lunette
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,65 kg

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60204-1
Certifications du produit	UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Degré de protection IP	IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529 IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,3 cm
Poids de l'emballage 1	380,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

mm
in.

