

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCP1241L15

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 15m



### Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	15 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP67 IP65 IP69K
Certifications du produit	cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	452,000 g
Type d'emballage 2	S02

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,733 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	89,650 kg


### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Dimensions




L : Longueur de câble

---

## Raccordements et schémas

---

### Connecteur



BN : Marron  
BK : Noir  
BU : Bleu  
WH : Blanc