


Planilha de Produto

Características

NSYTRV22PE

CONECTOR PARAFUSO PROTECAO TERRA

2.5MM2 2 PONTOS



Principal

Linha	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRV
Tipo de bloco de terminais	Terra de proteção
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	De encaixe
Seção transversal nominal	2,5 Mm²
Comprimento	47,7 Mm
Cor	Verde-amarelo
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	5,2 Mm
Altura	47,5 Mm
Conexões - terminais	1 x Conexão por parafuso: a montante 1 x Conexão por parafuso: a jusante
Number of connections	2
Posição de conexão	Lateralmente
Número de entrada de medição	2
Seção transversal do cabo	0,14...4 Mm², Sólido 0,2...2,5 Mm², Flexível Com ponta do cabo 0,14...4 Mm², Flexível Sem ponta do cabo
Torque de aperto	0,5...0,6 N.M
Comprimento da decapagem do fio	9 Mm
Tipo de ferramenta	Conexão: Chave de fenda Desconexão: Chave de fenda
Material	Poliamida 6/6: caixa isolante
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.M conforme IEC 60093 10000 MΩ.M conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩ conforme IEC 60093 1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração	500 CTI (> 400 kV) conforme IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso líquido	11,58 G

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Compatibilidade de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pacote Espacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade do produto	Gabinetes espaciais

Meio ambiente

Certificações do produto	GL[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]LR[RETURN]DNV[RETURN]IEC-Ex[RETURN]VDE[RETURN]ATEX[RETURN]EAC
Força dielétrica	1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...130 °C conforme IEC 60216-1 -40...130 °C conforme VDE 0304-T21

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,700 Cm
Package 1 Width	4,800 Cm
Package 1 Length	5,000 Cm
Package 1 Weight	11,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,000 Cm
Package 2 Width	6,800 Cm
Package 2 Length	25,200 Cm
Package 2 Weight	593,000 G
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	900
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	30,000 Cm
Package 3 Length	40,000 Cm
Package 3 Weight	11,160 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------