

Gegevensblad product

Kenmerken

PFXGP4116T2D

Proface - Industrieel touchscreen - Widescreen
- 4.3" - RS-232/485 RJ45



Hoofd

Range of product	Pro-face GP4100
Product or component type	Aanraakscherm paneel
Software toewijzing	GP-Pro EX

Complementair

Afmeting display	4.3 inch
Type display	Kleur TFT lcd
Kleur display	65536 kleuren
Resolutie display	480 x 272 pixels
Aanraakpaneel	Analoog
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren met wit
Helderheid	16 niveaus via aanraakpaneel
Tekenfont	ASCII (Europese tekens) Chinees (vereenvoudigd Chinees) Koreaans Japans (ANK, Kanji) Cyrlisch Taiwanees (traditioneel Chinees)
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC - 10...20 %
Stroomverbruik in W	7,5 W
Geheugenbeschrijving	Back-up van gegevens 128 kB Toepassingsgeheugen 26 MB
Geïntegreerd aansluitingstype	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 type A 1 seriële verbinding - 9-pins klemmenblok - RS422/RS485 (rate: 2400...115200 bps)
Voeding	Externe bron
Real time klok	Met RTC-batterij set optioneel
Downloadbare protocollen	Third party protocols Modbus
Bereik compatibiliteit	Mitsubishi Siemens Omron Allen-Bradley
Bevestigingsmethode	Door 2 installatiebevestigingen, bevestigd op paneel - 1,5 tot 6 mm dik
Kast materiaal	PPT
Materiaal frontplaat	Kunststof
Afmetingen van boorgaten	77.5 x 112.5 mm 66 x 105 mm Met montage adapter
Net weight	0,22 kg

Omgeving

Standards	ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 Nr. 142 EN 61000-6-2 CSA C22.2 Nr 213 UL 61010-1 EN 61131-2 EN 61000-6-4
Product certifications	KCC[RETURN]CE[RETURN]UL[RETURN]C-Tick[RETURN]ATEX-zone 2/22[RETURN]cUL[RETURN]UKCA
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie
Operating altitude	2000 m
IP beschermingsgraad	IP65f (voorpaneel) IP20 (achterpaneel)
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13 voorpaneel (binnengebruik)
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 61131-2
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...150 Hz) conform aan IEC 61131-2 3,5 mm constante amplitude (f = 5...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz) Bestand tegen elektrostatische ontlading - test level: 8 kV niveau 3 (luchtontlading) conforming to EN 61000-4-2 Bestand tegen elektrostatische ontlading - test level: 6 kV niveau 3 (direct contact) conforming to EN 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	13,200 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	559,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,200 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	66,644 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
