




Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: plug-in NSX250 vertical installation 3 x4P: plug-in NSX250 vertical installation
Nombre de modules verticaux	7 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 8 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	603 mm
Hauteur	202 mm
Profondeur	372 mm

Poids du produit	2,98 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,300 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,050 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	19,300 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	222,240 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes