



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Prisma Plus System P Prisma Plus System P
Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó blokk
Termék neve	Linergy FC
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma PH
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény
IP védettségi fok	IPxx B

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás helye	Fenéklap
Rögzítés	DIN sín
Pólusok megnevezése	4P
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Le névleges üzemi áram	63 A -40 °C
[In] névleges áram	63 A -40 °C
Csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok 16 mm ² (rugalmas) Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok 25 mm ² (merev) Terjesztés: rugós sorkapocs (fázis) , 12 x 2,5...6 mm ² (rugalmas) Terjesztés: rugós sorkapocs (fázis) , 12 x 2,5...6 mm ² (merev) Terjesztés: rugós sorkapocs (nulla) , 12 x 2,5...6 mm ² (rugalmas) Terjesztés: rugós sorkapocs (nulla) , 12 x 2,5...6 mm ² (merev)
9 mm-es osztások	8
Összesen 18 mm-es modulok	4
Nettó súly	0,29 kg

Környezet

Szennyezettségi fok	3
Ellenállás izzó drótokkal szemben	960 °C megfelel IEC 60695-2-11
Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	ASEV

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,6 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	10,4 cm
1. csomag súlya	316 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------