



Osnovno

Ponuda	Fupact
Naziv proizvoda	Fupact ISFT
Skraćeno ime uređaja	ISFT160
Vrsta proizvoda ili dijela	Prekidač sa osiguračima
Namjena uređaja	Distribucija Zaštita, nadzor i upravljanje
Opis polova	3P
Tip rastalnog osigurača	DIN
Veličina rastalnog osigurača	NH000 NH00
Prikladnost za izolaciju	Da
Providni prekidač	Da
[I _{th}] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	112 A 70 °C) vodoravno 112 A 70 °C) vertikalno 120 A 65 °C) vodoravno 120 A 65 °C) vertikalno 128 A 60 °C) vodoravno 128 A 60 °C) vertikalno 136 A 55 °C) vodoravno 136 A 55 °C) vertikalno 144 A 50 °C) vodoravno 144 A 50 °C) vertikalno 152 A 45 °C) vodoravno 152 A 45 °C) vertikalno 160 A 40 °C) 12 W 160 A 40 °C) vodoravno 160 A 40 °C) vertikalno
[I _{th}] propisana termalna struja specifičnih kućišta	160 A 40 °C 12 W
[U _e] radni nazivni napon	440 V DC 690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[U _i] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz 800 V DC
[U _{imp}] nazivni impulsni podnosivi napon	8 kV
[I _e] nazivna pogonska struja	AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz DC-21B: 160 A at 125 V DC (1 pol) DC-21B: 160 A at 220 V DC (1 pol) DC-21B: 160 A at 440 V DC (2 pola u seriji)

Dodatno

[Icm] Rated short-circuit making capacity	Icm 105 kA 500 V Icm 105 kA 690 V Icn 50 kA 500 V Icn 50 kA 690 V Icm 105 kA 415 V Icn 50 kA 415 V
Nazivni rad	Neprekidni
Tip upravljanja	Ručka nosača osigurača
Dodatak za zaključavanje	3 lokota
Monterški držač	Montažna ploča
Mjesto za montažu	Usporedno
Operacija kontakta	Jednostruko prekidanje
Mehanička izdržljivost	1600 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-21B 200 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz AC-22B 200 ciklus/a 415 V AC 50/60 Hz
Priključci - stezaljke	Vijčani spoj M8 160 A
Okretni moment zatezanja	4 N.m stezaljka
Širina	107 mm
Visina	163 mm
Dubina	80 mm
Standardi	EN/IEC 60947-3 IEC 60269-2-1 EN/IEC 60947-1
Certifikati proizvoda	KEMA-KEUR

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK07u skladu s EN 50102
Stupanj onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-50...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	13 cm
Paket 1 Širina	14 cm
Paket 1 Dužina	23 cm
Paket 1 Težina	705 g

Održivost ponude

Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki Profil Proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------