

Fiche produit

Caractéristiques

LUB12

TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys Ultra
Nom de l'appareil	LUB
Type de produit ou équipement	Alimentation de base non inversible
Application	Contrôle moteur Protection moteur
Description des pôles	3P
Aptitude au sectionnement	Oui
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA pour circuit de puissance
Fréquence du réseau	40...60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
[Ie] courant assigné d'emploi	12 A à <= 440 V 12 A à 500 V 9 A à 690 V
Catégorie d'emploi	AC-43 AC-44 AC-41
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	50 KA à 230 V 50 KA à 440 V 10 KA à 500 V 4 kA à 690 V
Contacts auxiliaires	1 "O" + 1 "F"
Type de contacts auxiliaires	Type contacts branchés (1 "O" + 1 "F") se conformer à CEI 60947-4-1 Type contact miroir (1 "O") se conformer à CEI 60947-1
Tension du circuit de commande [Uc]	24 V CA 50/60 Hz 24 V cc 48...72 V CA 50/60 Hz 48...72 V cc 110...240 V CA 50/60 Hz 110...220 V cc

Complémentaires

Consommation électrique typique	130 MA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 140 MA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 150 MA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCM 280 MA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA à 48...72 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 MA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 MA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 MA à 48...72 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 MA à 48...72 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 60 MA à 24 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 MA à 24 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 MA à 24 V cc I eff étanche avec LUCM
Dissipation thermique	2 W pour télécommande avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,7 W pour télécommande avec LUCM
Niveau de fiabilité	B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Temps de fonctionnement	35 ms ouverture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pour télécommande 50 ms à ≥ 72 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande 60 ms à 48 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande 70 ms à 24 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande 75 ms fermeture avec LUCM pour télécommande
Endurance mécanique	15 Mcycles
Vitesse de commande maximale	3600 cyc/h
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ASEFA[RETURN]ATEX
Normes	EN 60947-6-2 CEI 60947-6-2 UL 60947-4-1, avec cloison de phase CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-6-2 (degré de pollution 3) 600 V se conformer à UL 60947-4-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
Déconnexion sûre du circuit	SELV 400&nbsp;V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 annexe N SELV 400&nbsp;V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1 annexe N
Mode de fixation	Pincé (rail DIN) Vissé (platine)
Mode de raccordement	Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34...1,5 mm² souple avec extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm² souple sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm² rigide Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34...1,5 mm² souple avec extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm² souple sans extrémité de câble Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm² rigide Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...10 mm² rigide Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...6 mm² souple avec extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...10 mm² souple sans extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm² souple avec extrémité de câble Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm² rigide Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm² souple sans extrémité de câble

Couple de serrage	0,8...1,2 N.M télécommande: 5 mm plat tournevis 0,8...1,2 N.M télécommande: 5 mm cruciforme Philips n° 1 tournevis 1,9...2,5 N.M circuit de puissance: 6 mm plat tournevis 1,9...2,5 N.M circuit de puissance: 6 mm cruciforme Philips n° 2 tournevis 1,9...2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm pozidriv n°2 tournevis
Largeur	45 mm
Hauteur	154 mm
Profondeur	126 mm
Poids du produit	0,9 kg
Code de compatibilité	LUB

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60947-1 (face avant et borniers câblés) IP20 se conformer à CEI 60947-1 (autres faces) IP40 se conformer à CEI 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...60 °C avec LUCM -25...70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue au feu	960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12 650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27 15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 5...300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 KV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance aux champs rayonnés	10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 KV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4 4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
Onde de choc non-dissipative	1 KV mode série 24...240 V CA se conformer à CEI 60947-6-2 1 KV mode série 48...220 V cc se conformer à CEI 60947-6-2 2 KV mode commun 24...240 V CA se conformer à CEI 60947-6-2 2 kV mode commun 48...220 V cc se conformer à CEI 60947-6-2
Tenue aux champs radioélectriques	10 V se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité aux micro coupures	3 ms pour télécommande
Immunité aux creux de tension	70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage 1	842,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,698 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	147,668 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------