

# Fiche produit

## Caractéristiques

# MTN649208

## KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 10A - à commande manuelle



### Principales

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamme de produit                                      | KNX                                           |
| Type de produit ou équipement                         | Actionneur de commutation                     |
| Mode opératoire                                       | Manuel                                        |
| Type de bus                                           | KNX                                           |
| Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire | Pouvant être raccordé avec différentes phases |
| Nombre de contacts                                    | 8                                             |

### Complémentaires

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre total de modules de 18 mm | 4                                                                                                                                                                   |
| Support de montage               | Rail DIN                                                                                                                                                            |
| Tension assignée de service (Us) | 230 V                                                                                                                                                               |
| Fréquence du réseau              | 50...60 Hz                                                                                                                                                          |
| Courant nominal (In)             | 10 A                                                                                                                                                                |
| Indication de tension            | DEL                                                                                                                                                                 |
| Type de charge                   | Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA<br>Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA<br>Capacitif: , 105 µF, 230 V CA<br>Lampes fluorescentes: <= 1800 VA, 230 V CA |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,8 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 389 g   |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                              |
| Régulation REACH                    |  Déclaration REACH              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                |
| Régulation RoHS Chine               |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui                            |

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                         |
| Profil de circularité  |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                               |
| DEEE                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|