



Osnovno

Namjena uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 K60
Vrsta proizvoda ili dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja	K60N
Opis polova	1P
Broj zaštićenih polova	1
[In] Nazivna struja	16 A
Vrsta mreže	AC
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Kod krivulje	C
Prekidna moć	6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
Kategorija korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost za izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati proizvoda	OVE[RETURN]VDE

Dodatno

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja	5...10 x In
[Ics] nazivna prekidna moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Klasa ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
Indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	Bez
Način montiranja	Fiksirano
Pomoć za montažu	DIN nosač
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka	Donja strana dvostruki priključak (biconnect)
9 mm vrhovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Neto masa proizvoda	0,12 kg
Boja	Bijela
Mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna izdržljivost	20000 ciklus/a
Priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...35 mm² Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5...35 mm² Krut Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...25 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5...25 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije	14 mm završ ili dno
Okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno
Zaštita od curenja struje zemljospoja	Bez

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja	2 u skladnosti sa IEC 60898-1 2 u skladnosti sa EN 60898-1
Kategorija prenapona	II
Prilagođeno torpskim uvjetima	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 %pri55 °C
Radna visina	0...2000 m
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,7 cm
Paket 1 Širina	7,5 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	106 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	12
Paket 2 Visina	8 cm
Paket 2 Širina	8,8 cm
Paket 2 Dužina	23 cm
Paket 2 Težina	1,338 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	144
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	16,748 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata
Minimum percentage of recycled plastic content	56

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------