

Principales

Gamme de produit	Borniers
Type de produit ou équipement	Bornier
Type de technologie	Technologie à vis
Type de bornier	Broche-broche
Mode de fixation	À clipser (rail symétrique cranté 35 mm) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Section nominale	240 mm ²
Longueur	92 mm
Couleur	Gris
Nombre de points	2
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Largeur	42 mm
Hauteur	78 Mm sur rail symétrique cranté 35 mm 70,5 mm sur rail DIN symétrique 35 mm
Section de câble	70...240 Mm ² souple câble 70...240 mm ² rigide câble
Diamètre de l'écrou	M12
Section du jeu de barre	8 x 26 mm
Couple de serrage	14 N.M, M12 se conformer à EN 60999 14 N.m, M12 se conformer à IEC 60974-1
[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V CA VDE groupe C 1200 V CC VDE groupe C 1000 V se conformer à EN/CEI 60947-7-1 500 V CA/CC se conformer à UTE category C 600 V, AWG 1/0 - 500 kcmil CSA 600 V, AWG 1/0 - 500 kcmil UL
[In] courant assigné d'emploi	461 A VDE groupe C[RETURN]3...415 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1[RETURN]375 A, AWG 1/0 - 500 kcmil UL[RETURN]425 A, AWG 3/0 - 500 kcmil CSA
Poids du produit	265 g

Environnement

Tension d'essai diélectrique	8 kV se conformer à EN/CEI 60947-7-1
Certifications du produit	UL[RETURN]DNV[RETURN]ASEV[RETURN]LR[RETURN]CSA

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------