

# Fiche produit

## Caractéristiques

# S520208

## Odace - interrupteur volet-roulant - 3 touches montée/descente/stop - blanc



### Principales

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gamme de produit                             | Odace                                               |
| Type de produit ou équipement                | Contrôle du volet                                   |
| Présentation du produit                      | Mécanisme avec support de fixation                  |
| Utilisation de l'interrupteur                | Volets roulants                                     |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas |
| Type d'emballage                             | Capot de protection                                 |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Encastré                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électronique                                                                                                                                                                   |
| Nombre de touches                        | 3                                                                                                                                                                              |
| Commande                                 | Enjoliveur                                                                                                                                                                     |
| Mode de fixation                         | Par vis                                                                                                                                                                        |
| Nuance de la couleur                     | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                               |
| Finition de la surface                   | Brillant                                                                                                                                                                       |
| Courant assigné d'emploi                 | 6 AX                                                                                                                                                                           |
| Tension assignée de service (Us)         | 250 V                                                                                                                                                                          |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                             |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un                                                                                                                                               |
| Nombre de sorties                        | 3 bornes sans vis                                                                                                                                                              |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                   |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm                                                                                                                                                                          |
| Matière                                  | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                       |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                          |
| Largeur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                               | 43 mm                                                                                                                                                                          |
| Profondeur d'encastrement                | 31,2 mm                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit                | 0,048 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes                                         | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1 |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                      |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                    |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 49,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 37,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 5,800 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 325,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 8,432 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging               | Yes                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|