




Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályzó
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa: 20...315 W 230 V AC izzólámpa: 20...315 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 20...315 W
Színárnyalat	Alumínium
A csomagolás típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Váltó
Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó alkalmazás	Ohmos terhelés Kapacitív terhelés
Védelem típusa	Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): kilincs
Csatlakozások - bekötési pontok	Oszlopos csatlakozások
Kábelek száma	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Kábel merevsége	Rugalmas Merev
Vezeték hosszúság	8 mm
Vezető anyaga	Réz
Rögzítési mód	Karmok53...78 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm
Kiálló mélység	21 mm
Nettó súly	0,099 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	TSE[RETURN]UKR[RETURN]GOST[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]
Minőségi címkék	CE
IP védettség	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,2 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hossza	12,6 cm
1. csomag súlya	102 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2903 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	1536
3.csomag magassága	128 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	197,79 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.