

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XB6EDF5B1P

Harmony, bouton poussoir lumineux jaune Ø  
16 pousser/pousser affleurant 24 V 1OF



### Principales

Gamme de produit	Harmony XB6E
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir monolithique lumineux
Nom de l'appareil	XB6E
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Vente par quantité indivisible	5
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rectangulaire
Type d'unité de commande	accrochage
Profil de l'unité de commande	Jaune affleurant
Description des contacts	1 &nbsp; F/O
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Mode de raccordement	Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm Connecteurs soudés
Matière des contacts	Argent à dorure superficielle
Source lumineuse	DEL integral
[Us] tension d'alimentation	24 V CC polarisé

### Complémentaires

Hauteur	18 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	40 mm
Description des bornes ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Poids du produit	0,006 kg
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 60536
Position de montage	Toutes positions
Marquage	CE
Force d'actionnement	1,3 N état électrique modifié par F/O
Endurance mécanique	250000 cycle
Protection contre les courts-circuits	3 A cartouche fusible type gG
[Ith] courant thermique conventionnel	3 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Durée de vie électrique	50000 Cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 50000 Cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Fiabilité électrique	$\Lambda = 10\exp(-8)$ à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à CEI 60947-5-4
Type de signalisation	Fixe

Consommation électrique	10 mA
Durée de vie	50000 H

## Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	CSA C22.2 No 14 JIS C 852 CEI 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520 CEI 60947-1
Certifications du produit	CCC[RETURN]cURus
Tenue aux vibrations	1 mm (f= 5...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 9 gn (f= 5...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV conforming to CEI 6100-4-11

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	10,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	2,8 cm
Largeur de l'emballage 2	7,3 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	52,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	745,0 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---