



Fő jellemzők

Termékválaszték	EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve	Easypact EZC250F
Megszakító neve	Easypact EZC100N
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok leírása	1t
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	15 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség	125 V DC megfelel IEC 60947-2 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	25 KA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 5 KA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2 18 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 2,5 KA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 2,5 KA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképeség	12,5 KA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 2,5 KA -125 V DC megfelel IEC 60947-2 9 KA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 1,25 KA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 1,25 KA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek	15 A -50 °C
Védelem típusa	Rövidzárlat elleni védelem Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1 3 megfelel IEC 947-2

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Mechanikai tartósság	13000 ciklus
Elektromos élettartam	AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozási távolság	25 mm
Helyi jelzés	Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása	Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Magasság	130 mm
Szélesség	25 mm
Mélység	60 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 JIS C8201-4-1 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	4,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	348,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,258 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	1024
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	120 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	371 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------